

POCKET-ROBI

ポケ☆ロビ

NEW

GOLD

簡易真空ポンプ **15800GDP**

ポケ☆ロビの約25倍の能力

ポケ☆ロビのグリス式に対しオイル回転方式を採用することにより、到達真空度を1torrまで向上。

グリスタイプでは1分が限界だった連続回転時間をGOLDは30分まで可能に。

これでルームエアコンの新設から小型パッケージまでOK。

- ◆別売のエコノミーオイルキャッチャーを併用すれば移設作業もOK。
- ◆回転部もワンウェイクラッチ採用で万が一の逆回転を防止。
- ◆ラバープロテクター付



仕様

品番	15800GDP
適用A/C機種	ルームエアコン、小型パッケージ
ローター方式	シングルステージ方式、2ベーン方式
到達真空圧力	1torr (1000microns)
接続ポート径	R410Aサイズ UNF1/2-20 (5/16")
ビット差込口	対辺6.35mm (1/4")ビット専用
回転数	約2000回転までの回転式電動ドライバー
排気量	1回転4cc (1000rpm/分4L 2000rpm/分8L)
回転方向	時計右回り回転 (逆回転防止ワンウェイクラッチ機構付)
ボディ形状	硬質アルマイト
オイル注入量	6cc (オイル点検窓内にオイルレベルがある状態)
本体サイズ	82H×62W×55D (mm) プロテクター・装着時82H×68W×55D (mm)
本体重量	493g (6cc注入済みオイル分含む)
付属品	プロテクター・吸入ポート専用キャップ(5/16") 排気口キャップ・専用オイル注入ボトル(30cc入り)

新設作業(ルームエアコン)接続フローチャート



回転時間目安(ルームエアコン配管長: 約4m 配管サイズ: 2分、3分併用の場合)	
クラッチ付 ドリルドライバー 回転数	回転時間(おおよそ)
約1000rpm	約30秒~約1分

目安時間の補足

上記の目安時間はあくまでも目安として参考にして下さい。

作業時間については外気温、大気圧、天候等により大きく異なります。

作業時は必ずゲージ等を使用して、真空圧力を確認しながら作業を行ってください。

ルームエアコンの新設だけなら
従来品のポケ☆ロビ



姉妹品 ポケ☆ロビ
15800EDP

ROBINAIR

コードレス! コンパクト真空ポンプ ポケ☆ロビ GOLD ドッキングユニットセット



15800-DU

- ポケ☆ロビGOLDとドッキングさせるとなんと2.6kgの真空ポンプとしてお使いいただけます。
- スイッチは1分と30分のタイマー式。
- ルームエアコンの新設なら1分、小型パッケージやルームの移設なら30分を押すだけ。

注1: セット付属のバッテリーは連続駆動時間が20分となります。30分タイマーを使用の際は別売の大容量バッテリーをご使用ください。

- 移設真空引時のオイルやスラッジの混入を極力防ぐためのエコノミーオイルキャッチャー付。
- 電気ドリルで気長に作業もGOOD!!
- おまかせタイマーで手放し作業もGOOD!!

品番	15800-DU
電圧	DC12[V]
電流	5.0[A] (無不可時 1.0[A])
回転数	600rpm (無不可時 700rpm)
運転時間	30分/1分 スイッチにより切替
重量	約 1380g (バッテリー装着時 1880g)
寸法	W70×H82.5 (バッテリー装着時142.5)×D192.5
付属品	15800-DUBY バッテリー (DC12V 1200mA) 15800-AD 充電用 ACアダプター (充電時間6時間) 15800-DUCL 専用接続コード (50cm) 15800-EOC 簡易オイルキャッチャー



●ポケ☆ロビGOLD装着イメージ

オプション品

■大容量バッテリー
2000mAh
35分連続運転を可能にします。



15800-DUB2

■ワニ口クリップ付電源コード
車載のバッテリー(12V)等から使用を可能にします。



15800-DUAC

■急速充電器

標準バッテリーなら約36分
大容量バッテリーなら約60分と
付属品の10倍の充電速度!



15800-DUFCG

■ハンドリール

後1件なのに充電がたりない...
そんなときには人力でもOK!
新設ルームエアコン
なら150回転。



15800-GHR

全長44mmの超コンパクトサイズ 超ミニコントロールバルブ



コントロールバルブは、ホース内残留ガスやバックプレッシャーによる噴き出しを防止し、環境保全と安全の確保になくてはならない工具です。しかし今まではなんか邪魔でした。でも、もう邪魔とは言わせません。ムシ押し軸とバルブ軸が分離しているため、軸ブレが少なくムシを破損させる心配がありません。

1000MHS	適用冷媒	R410A
	接続サイズ	UNF1/2-20オス×UNF1/2-20ローレット
1000MFS	適用冷媒	R404A/R407C
	接続サイズ	UNF7/16-20オス×UNF7/16-20ローレット
1000M	適用冷媒	HCFC22/CFC12
	接続サイズ	UNF7/16-20オス×UNF7/16-20ローレット



エスピーエックス
サービスソリューションズ ジャパン株式会社
アフターマーケット部 ロビネア

〒223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-5-53
TEL.045-(562)7700(代表) FAX.045-(562)7800

お問合せは